

マスクフィットテスター AccuFIT 9000

MODEL 3000



マスクの装着状態を定量的に確認。
装着のチェックにより、ばく露事故を未然に防ぎます。

特徴

- 一般的なフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠
- 見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーン
- 製品単独でも、PC経由でも操作可能
- 凝縮粒子カウンタ (CPC) 採用
- 米国労働安全衛生局 (OSHA)、カナダ規格協会 (CSA) ガイドライン順守
- 通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載
- PC1台につき4台まで操作可能

仕様

品名	マスクフィットテスター AccuFIT 9000
モデル番号	3000-00
測定範囲	0~100,000個/cm ³
測定粒径	0.02~1 μm
流量	サンプル:100 cm ³ /min、トータル:700 cm ³ /min
動作環境	温度 15~35 °C/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと) ※2
保存環境	温度 -20~50 °C/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
フィットファクター測定 ※3	フィットファクターの直接測定(Cout/Cin)
アルコール	イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
ディスプレイ	フルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
インレットポート	アンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
通信機能	USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
PCアプリケーション	4台同時に動作可能
ソフトウェア	Windows 7、8、10対応、Microsoft.Net version 3.5
レポートフォーマット	Microsoft Excel
電源	ACアダプター(AC 100~240V 50/60Hz)
外形寸法	208(W)×117(H)×262(D) mm
質量	2.3 kg
付属品	ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、ソフトウェアCD、取扱説明書
別売品	プローブ装着治具、プローブキット

(※2) AccuFIT 9000には防水機能は有りません。雨などの水滴がかからないようにご注意ください。

※定期校正は1年に1度を推奨いたします。

(※3) フィットファクター=マスク外側の粒子数/マスク内側の粒子数

外観寸法図



ソフトウェアGUIサンプル



別売品



プローブ装着治具



プローブキット



KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本社】大阪府吹田市清水2-1 (〒565-0805)
TEL: (06) 6877-0444 (代)

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2 (〒105-0013)
TEL: (03) 5733-6023

【営業拠点】 ●東京営業所 TEL: (03) 5733-6023
●名古屋営業所 TEL: (052) 241-0535
●大阪営業所 TEL: (06) 6877-0447

<http://www.kanomax.co.jp/>

※本カタログの記載内容は2019年10月現在のものです。
※本カタログの記載内容は、予告なく変更になる場合があります。



(登録証番号 JQA-2700)
ISO9001認証



(本社にて取得)
登録証番号 JQA-EM1028
ISO14001認証

●お問い合わせ、お求めは

製品に関するお問い合わせ

0120-009-750

E-mail: environment@kanomax.co.jp

修理・校正サービスに関するお問い合わせ

0120-981-959

E-mail: service@kanomax.co.jp